

29735



# Manche télescopique à passage d'eau, 1615 - 2780 mm, Ø32 mm, Blanc



Conçu de manière ergonomique pour améliorer la posture de l'utilisateur, ce manche télescopique à passage d'eau avec raccord pour tuyau souple et poignée confortable se règle facilement à la longueur désirée. Compatible avec tous les produits Vikan à passage d'eau. Pression maximale : 6 bar. Température maximale de l'eau : 50°C. Ne pas employer d'acide ni de chlore avec ce produit.

# Données techniques

Article Numéro	29735
Connection	Fileté
Matériau	Aluminium anodisé Polypropylène Laiton chromé
Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire <sup>1</sup>	Non
Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.	Oui
Matériau agréé FDA (CFR 21) <sup>1</sup>	Oui
Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire	Non
Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006	Oui **
Complies with California Proposition 65	Non
Numéro SCIP	e49c50b5-7653-429c-b8f3-803d37b5fetc
Conformité Halal et Casher	Oui
PFAS ajoutés intentionnellement	Non
Quantité par Carton	5 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 180 cm)	200 Pcs.
Quantité par couche (Palette)	25 Pcs.
Colis Longueur/Profondeur	1755 mm
Colis Largeur	170 mm
Colis Hauteur	75 mm
Diamètre du produit	32 mm
Longueur/Profondeur	1615 mm
Largeur	32 mm
Hauteur	32 mm
Max. Longueur	2780 mm
Poids net	1,01 kg
Poids carton (Recycling symbol "20" PAP)	0,07 kg
Total Tare Weight	0,07 kg
Poids brut	1,08 kg
Mètre cube	0,001654 M3
Température de stérilisation recommandée (autoclave)	121 °C
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	80 °C
Température d'utilisation min. <sup>3</sup>	-20 °C
PH min. en concentration d'utilisation	2 pH
PH max. en concentration d'utilisation	8 pH

<b>Pression max. en bars</b>	6 Bar
<b>Code GTIN-13</b>	5705020029738
<b>Code GTIN-14</b>	15705020029735
<b>Code de marchandise</b>	76169990
<b>UNSPSC Code</b>	47131609
<b>Pays d'origine Code ISO</b>	DK
<b>Pays d'origine</b>	Danemark

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

\*\* Ce produit contient une concentration de plomb (Pb) supérieure à 0,1% w/w. Le plomb (Pb, CAS: 7439-92-1) est sur la liste REACH candidate au SVHC. Ce produit est enregistré dans la base de données SCIP de l'Union Européenne. Veuillez trouver le numéro SCIP ci-dessus.

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.